



Brand of NTN Group



RODAMIENTOS DE BOLAS EN ACERO INOXIDABLE SNR

Gama estándar agroalimentaria

El rodamiento rígido de bolas en acero inoxidable SNR con grasa alimentaria FD, es una oferta esencial para responder a las aplicaciones agroalimentarias más exigentes.


Características técnicas

Rodamiento 100% en acero inoxidable

- Anillos
- Cuerpos rodantes
- Jaula

Lubricación con grasa alimentaria

- Homologada NSF, categoría H1
- Temperatura de funcionamiento: -30°C a +120°C
- Halal / Kosher





Junta de nitrilo

- Armadura en acero inoxidable
- Color azul para una mejor detección óptica

Ventajas

- Estanqueidad de alto rendimiento para evitar la entrada de líquidos y/o sólidos, garantizando una gran durabilidad.
- Todo el rodamiento, a excepción de la junta de nitrilo, es de acero inoxidable, lo que proporciona una mayor resistencia a la corrosión y facilita su reciclado.
- Amplio rango de temperaturas, desde congelación (-30°C) hasta aplicaciones con temperaturas más elevadas (+120°C).
- Si la junta sale despedida de su alojamiento, su color azul permite detectarla más rápidamente mediante cámaras ópticas o incluso visualmente.

Designación



Referencias de producto

Referencia	Dimensiones (mm)				Carga de base (kN)		*Velocidad (rpm) Velocidad límite mecánica	Peso (kg)
	d	D	B	rs	Cr	Co		
S6000EEFD	10	26	8	0,3	3,52	1,97	19000	0,019
S6001EEFD	12	28	8	0,3	3,93	2,39	17000	0,020
S6002EEFD	15	32	9	0,3	4,3	2,85	14000	0,030
S6003EEFD	17	35	10	0,3	4,6	3,25	13000	0,040
S6004EEFD	20	42	12	0,6	7,2	5	11000	0,067
S6005EEFD	25	47	12	0,6	7,7	5,9	9100	0,080
S6006EEFD	30	55	13	1	10,2	8,3	7500	0,115
S6007EEFD	35	62	14	1	12,3	10,3	6700	0,152
S6008EEFD	40	68	15	1	12,9	11,5	5900	0,190
S6200EEFD	10	30	9	0,6	3,93	2,39	17000	0,032
S6201EEFD	12	32	10	0,6	5,2	3,05	16000	0,036
S6202EEFD	15	35	11	0,6	5,9	3,7	13000	0,045
S6203EEFD	17	40	12	0,6	7,4	4,8	12000	0,065
S6204EEFD	20	47	14	1	9,9	6,7	9900	0,103
S6205EEFD	25	52	15	1	10,8	7,9	8600	0,135
S6206EEFD	30	62	16	1	15	11,3	7200	0,197
S6207EEFD	35	72	17	1,1	19,7	15,3	6200	0,289
S6208EEFD	40	80	18	1,1	22,7	18,1	5500	0,362
S6300EEFD	10	35	11	0,6	5,9	3,45	15000	0,054
S6301EEFD	12	37	12	1	7,5	4,2	15000	0,060
S6302EEFD	15	42	13	1	8,8	5,4	12000	0,080
S6303EEFD	17	47	14	1	10,4	6,6	11000	0,120
S6304EEFD	20	52	15	1,1	12,3	7,9	9700	0,150
S6305EEFD	25	62	17	1,1	17,2	11,5	8000	0,232

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos de este párrafo. NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.